



TJEDERS



ANROPSAPPARAT KNAPP UTTAG

Anropsapparater Respond för aktivering av olika typer av larm.



ANROPSAPP RSP KN GUL UTTAG

Artikelnr: 01130048C

Apparaten innehåller gul funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Kommunikationsgränssnitt för anslutning mot rumsenhet. 1 in-/utgång för larm. Tryck på locket "Assistans". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid

På begäran



ANROPSAPP RSP KN GUL UTTAG

Artikelnr: 01130050C

Apparaten innehåller gul funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Kommunikationsgränssnitt för anslutning mot rumsenhet. 1 in-/utgång för larm. Inget tryck på locket. Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	97
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	55
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	50



ANROPSAPP RSP KN UTTAG

Artikelnr: 01130006C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Kommunikationsgränssnitt för anslutning mot rumsenhet. 1 in-/utgång för larm. Tryck på locket: "Signal". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	97
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	55
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	50



ANROPSAPP RSP KN UTTAG

Artikelnr: 01130007C

Apparaten innehåller röd funktionsknapp, funktionsuttag 6,35mm och röd kvitteringsdiod under en 2mm ljusledare i locket. Kommunikationsgränssnitt för anslutning mot rumsenhet. 1 in-/utgång för larm. Tryck på locket: "Nödsignal". Inkoppling sker på skruvplint med trådskydd. För infällt montage i rund apparatdosa c/c 60mm eller utanpåliggande i väggram 5020012 (höjd 26mm). Täcklock för skruvfastsättning av vit termoplast.

Ledtid	På begäran
Driftspänning 12-24 VDC (\pm, %)	15
Ingång för signalkontakt	Slutande/Brytande
Mått (Apparat, ej paketerad) (H*B*Dj, mm)	90x90x31
Mått (Apparat, paketerad i kartong) (H*B*Dj, mm)	93x93x40
Transistorutgång, typ open collector (GND)	Slutande
Utgång, Max spänning (VDC)	50
Utgång, Max ström (mA)	500
Vikt (Apparat, paketerad i kartong) (gram)	97
Max strömförbrukning vid 12 VDC (, mA)	55
Max strömförbrukning vid 24 VDC (, mA)	50



TJEDERS